

Garant**TCMT 16T308, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 16T308 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Clase	HB7130-2
Radio angular	0,8 mm

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Tolerancia	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	VM
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado