

**Garant**
**VB.. T 110304, Clase: HB7130-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Clase de artículo	21G

### Descripción

VB.. T 110304 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 240 m/min

### Descripción técnica

Código ISO plaqueta de corte	VBMT 110304
Rompevirutas	VM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Clase	HB7130-2
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado