

Garant
VBMT 160404, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160404 HB7130-2 Clase: HB7130-2
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado

Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7130-2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado