

**Garant**
**VC. T 160408, Clase: HB7130-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Clase de artículo	21G

### Descripción

VC. T 160408 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 240 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,8 mm
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Tolerancia	M
Clase	HB7130-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado