

**Garant**
**VC. T 110304, Clase: HB7130-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Clase de artículo	21G

### Descripción

VC. T 110304 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 240 m/min

### Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Tolerancia	M

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Aplicación principal	M
Clase	HB7130-2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado