



## Fresas de MDI DIN 6535 HB, Sin revestimiento, Ø DC: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	201200 10
GTIN	4045197112262
Clase de artículo	12X

### Descripción

#### Ejecución:

Aristas de corte estables.

Medidas constructivas similares a DIN 6527.

### Descripción técnica

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm
Ø de corte $D_c$	10 mm
Número de dientes Z	2
Avance $f_z$ para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,05 mm
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,04 mm
Ø de mango $D_s$	10 mm
Longitud total L	66 mm
Longitud de filo $L_c$	14 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 6535 HB con h6
Tolerancia Ø nominal	h10
Ángulo de hélice	45 grados

Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	W
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,5×D en contornear
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio	adecuado	180 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	105 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	180 m/min	N
PE-HD	adecuado	130 m/min	N
PA 66	adecuado	150 m/min	N
PEEK	adecuado	130 m/min	N
PF 31	adecuado	110 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	180 m/min	N
Cu	adecuado	140 m/min	N
CuZn	adecuado	180 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Aire

adecuado