

Garant**Surtido de sistema de cambio rápido, Ø 50,8 mm, Tipo: SET****Datos de pedido**

Número de pedido	554077 SET
GTIN	4062406773991
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Surtido de sistema de cambio rápido para procesos de rectificado de varios niveles con **pasos de mecanizado perfectamente adaptados.**

Contenido:

5 muelas abrasivas CER n.º 554012 de tam. 36, 80 y 120.

2 muelas de limpieza gruesas SiC n.º 554050 CRS.

3 muelas de limpieza A n.º 554054 tam. MED, FINE.

3 muelas de acabado de material de fieltro A n.º 554042 tam. 100, 180 y 280.

Mango de plato lijador de goma de 6 mm de diámetro, medio duro, 50 mm, n.º 554093 50.

Número de piezas: 33

Descripción técnica

Número de piezas	33
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva

Accesorios

Muela abrasiva (CER) Tamaño de grano 120	554012 120
Muela abrasiva (CER) Tamaño de grano 36	554012 36
Muela abrasiva (CER) Tamaño de grano 80	554012 80
Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 100	554042 100
Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 180	554042 180
Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 280	554042 280
Muela de limpieza gruesa (SiC) Modelo de material no tejido CRS	554050 CRS
Muela de limpieza (A) Modelo de material no tejido FINE	554054 FINE
Muela de limpieza (A) Modelo de material no tejido MED	554054 MED
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm	554093 50