


**Garant****SCMT 09T308, Clase: HB7130-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Clase de artículo	21G

## Descripción

SCMT 09T308 HB7130-2 Radio angular: 0,8 mm  
Clase: HB7130-2  
Rompevirutas: VM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,

## Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7130-2
Rompevirutas	VM

Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Tolerancia	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado