



## Plato de torno de cuatro garras, acero, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, Ø exterior A: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	312505 200
GTIN	4019208526751
Clase de artículo	36S

### Descripción

#### Ejecución:

- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
- Alta precisión de concentricidad.

Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y **apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.**

#### Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Material:

Acero

#### Suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

#### Partes opcionales:

**garras de recambio y adicionales** ver n.º 314100 – 315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

**Nota:**

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.

## Descripción técnica

Profundidad de centraje C	4 mm
Paso E	55 mm
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	73,5 mm
Ø de centrado B	160 mm
Ø exterior A	200 mm
Cuadrado de llave K	11 mm
Velocidad de giro máxima	4000 min <sup>-1</sup>
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	106 mm
Peso	15,8 kg
Norma	DIN 702-4
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Juego de garras de interior de 4 piezas, duras Para tipo de plato 200	315100 200
Juego de garras de 4 piezas, templadas Para tipo de plato 200 mm	314100 200
Juego de garras 4 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314700 200