

WEKEM®**Epoxi en 5 minutos, Capacidad: 50ml**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 083387 50 |
| GTIN | 4260205360507 |
| Clase de artículo | 08G |

Descripción

Ejecución:

Adhesivo rápido de 2 componentes con elevada resistencia a la tracción y a la fricción, no se encoge y es resistente a numerosas sustancias químicas. Une **metal, vidrio, cerámica, madera, hormigón** entre sí. Aplicación sencilla. El pegado se endurece eficazmente incluso a bajas temperaturas.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

| | |
|--|---------------------------|
| Resistencia funcional según | 20 - 30 min |
| Color | transparente |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes |
| Resistencia a la tracción y al cizallamiento | 12 - 14 N/mm ² |
| Temperatura de procesamiento | 15 - 25 °C |
| Margen de temperatura de aplicación | -40 - 80 °C |

Tipo de producto

Adhesivo de dos componentes