



## Arrastrador frontal con cono Morse, Cono Morse (CM): 4



### Datos de pedido

Número de pedido	327400 4
GTIN	4062406764586
Clase de artículo	32P

### Descripción

#### Ejecución:

- **Ángulo de punta 60°, círculo de sujeción Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Posibilidad de giro a derecha y a izquierda.**
- **Extraordinariamente adecuado para el uso en tornos y en el fresado con fresa espiral.**

#### Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

#### Idóneo para :

Puntos rotativos n.º 321405, n.º 321720, n.º 321730 y 321740.

#### Suministro:

Arrastrador frontal con puntas de centrado 327410 y elemento de arrastre 327412.

#### Partes opcionales:

Punta de centrado n.º 327410 , elemento de arrastre n.º 327412 , elementos de amortiguación n.º 327414

#### Nota:

Casquillos cónicos adecuados para la adaptación en el plato de torno a petición.

Ø intervalo de trabajo: 19 - 34 mm

Ø del circuito de sujeción D1: 17 mm

Longitud útil B: 62 mm

Peso de la pieza de trabajo: 50 kg

Ø exterior: 42 mm

máximo Ø de punta 60° A: 5 mm

### Descripción técnica

Peso de la pieza de trabajo	50 kg
-----------------------------	-------

máximo Ø de punta 60° A	5 mm
Ø exterior	42 mm
Longitud útil B	62 mm
Ø del circuito de sujeción D1	17 mm
Ø intervalo de trabajo	19 - 34 mm
Tornillo de impresión	no
Tipo de producto	Arrastrador frontal