

**Garant****WNMG 060408, Clase: HB725-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Clase de artículo	21G

## Descripción

WN. G 060408 HB725-1 Clase: HB725-1  
Rompevirutas: UN1  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

## Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 6 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Número de cambios/cortes	6
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Clase	HB725-1
Material de corte	MD
Aplicación principal	UNI
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Rompevirutas	UN1
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado