

Garant**CC. T 09T308, Clase: HB725-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T308 HB725-1 Clase: HB725-1

Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mmAvance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 250 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	UM1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm

Clase	HB725-1
Aplicación principal	UNI
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,8 mm
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado