

Garant**CC. T 120404, Clase: HB725-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260158 HB725-1
GTIN	4062406765941
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HB725-1 Clase: HB725-1
Rompevirutas: UM1
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 250 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm

Aplicación principal	UNI
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB725-1
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	UM1
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado