

**Garant**
**CC. T 09T304, Clase: HB725-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Clase de artículo	21G

### Descripción

CC. T 09T304 HB725-1 Clase: HB725-1  
 Rompevirutas: UM1  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

### Descripción técnica

Material de corte	MD
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Tolerancia	M
Rompevirutas	UM1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm

Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Clase	HB725-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Aplicación principal	UNI
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado