

**Garant****TC. T 110204, Clase: HB725-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Clase de artículo	21G

### Descripción

TC. T 110204 HB725-1 Clase: HB725-1  
Rompevirutas: UM1  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

### Descripción técnica

Rompevirutas	UM1
Tolerancia	M
Aplicación principal	UNI
Número de cambios/cortes	3
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204

Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Clase	HB725-1
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado