

**Garant**
**VB.. T 160408, Clase: HB725-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Clase de artículo	21G

## Descripción

VB.. T 160408 HB725-1 Clase: HB725-1

Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

 Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Clase	HB725-1
Radio angular	0,8 mm
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Tolerancia	M
Material de corte	MD

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	UM1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado