

Garant**VC. T 160408, Clase: HB725-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160408 HB725-1 Clase: HB725-1

Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mmAvance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 250 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB725-1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	UM1
Aplicación principal	UNI
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado