

**Garant****VBMT 160408, Clase: HB7130-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Clase de artículo	21G

## Descripción

VBMT 160408 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
Rompevirutas: VS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 270 m/min

## Descripción técnica

Clase	HB7130-2
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado