

Garant
DC. T 11T308, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 HB7130-2 Clase: HB7130-2
 Rompevirutas: VS
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VS
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Clase	HB7130-2
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado