

**Garant****VC.T 160402, Clase: HB7130-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Clase de artículo	21G

## Descripción

VCMT 160402 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
Rompevirutas: VS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 270 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	VS
Clase	HB7130-2
Tolerancia	M
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 m/min
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160402
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado