

Garant
DC. T 070202, Clase: HU7315-1


Datos de pedido

Número de pedido	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Clase de artículo	21G

Descripción

DCMT 070202 HU7315-1 Clase: HU7315-1
 Rompevirutas: AF
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Avance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	DCGT 070202
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	continuo
Tolerancia	G

Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,6 mm
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Material de corte	HM
Recubrimiento	Sin revestimiento
Clase	HU7315-1
Aplicación principal	N
Rompevirutas	AF
Radio angular	0,2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado