

Garant
DC. T 11T302, Clase: HU7315-1


Datos de pedido

Número de pedido	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Clase de artículo	21G

Descripción

DCMT 11T302 HU7315-1 Clase: HU7315-1
 Rompevirutas: AF
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Avance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DCGT 11T302
Condición de corte	continuo
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Recubrimiento	Sin revestimiento
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	G
Aplicación principal	N
Clase	HU7315-1
Rompevirutas	AF
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,6 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado