


**Garant****CC. T 060202, Clase: HB7315-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Clase de artículo	21G

## Descripción

CCMT 060202 HB7315-1 Clase: HB7315-1  
Rompevirutas: AF  
Tolerancia: G  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Avance  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 600 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	AF
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 600 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	CCGT 060202
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Clase	HB7315-1
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado