


Garant**CC. T 060204, Clase: HB7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060204 HB7315-1 Clase: HB7315-1

Rompevirutas: AF

Tolerancia: G

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,5 mmAvance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	N
Rompevirutas	AF
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,

Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Tolerancia	G
Clase	HB7315-1
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCGT 060204
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado