


Garant**CC. T 09T304, Clase: HB7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T304 HB7315-1 Clase: HB7315-1

Rompevirutas: AF

Tolerancia: G

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,5 mmAvance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AF
Aplicación principal	N
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Número de cambios/cortes	2

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Clase	HB7315-1
Código ISO plaquita de corte	CCGT 09T304
Tolerancia	G
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado