

**Garant**
**VC.T 160402, Clase: HU7315-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Clase de artículo	21G

### Descripción

VCMT 160402 HU7315-1 Clase: HU7315-1  
 Rompevirutas: AF  
 Tolerancia: G  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 600 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	N
Radio angular	0,2 mm
Tolerancia	G
Recubrimiento	Sin revestimiento
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Condición de corte	continuo

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Clase	HU7315-1
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 600 m/min
Rompevirutas	AF
Código ISO plaquita de corte	VCGT 160402
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado