



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 4,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	270579 4,2
GTIN	2050002065918
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

Refrigeración interior	no
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Radio R	0,15 mm
Profundidad de corte máxima a _p máx.	0,21 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min} .	4,2 mm
Quality Dress	AH9UCBN8
Longitud útil	10,2 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 10,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado