

Garant**VC.T 110302, Clase: HB7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Clase de artículo	21G

Descripción

VCMT 110302 HB7315-1 Clase: HB7315-1
Rompevirutas: AF
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Avance f : 0,03 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 600 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	AF
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Material de corte	MD

Tolerancia	G
Clase	HB7315-1
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 600 m/min
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	N
Código ISO plaquita de corte	VCGT 110302
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado