



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	270581 5,2
GTIN	2050002065963
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,26 mm
f	2,45 mm
Radio R	0,2 mm
Refrigeración interior	no
para perforaciones a partir de Ø D _{min} .	5,2 mm
Ø D	5 mm
Quality Dress	AD1KCBN8
Longitud útil	15,2 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado