

Garant
VC.T 110302, Clase: HU7315-1


Datos de pedido

Número de pedido	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Clase de artículo	21G

Descripción

VCMT 110302 HU7315-1 Clase: HU7315-1
 Rompevirutas: AF
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Avance f : 0,03 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 600 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Clase	HU7315-1
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 600 m/min
Recubrimiento	Sin revestimiento
Rompevirutas	AF
Código ISO plaquita de corte	VCGT 110302
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	N
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado