

Garant
VC. T 160404, Clase: HB7315-1


Datos de pedido

Número de pedido	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 HB7315-1 Clase: HB7315-1
 Rompevirutas: AF
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Avance f : 0,03 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 600 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	G
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	VCGT 160404
Rompevirutas	AF

Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7315-1
Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Aplicación principal	N
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 600 m/min
Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado