

**Garant****ZCMX 130404, Clase: HBZ120**

## Datos de pedido

Número de pedido	268443 HBZ120
GTIN	4062406770174
Clase de artículo	21E

## Descripción

ZCMX 130404 HBZ120 Clase: HBZ120  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Avance torneado: 0,1 - 0,3 mm  
Avance taladrado: 0,03 - 0,12 mm  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 200 m/min

## Descripción técnica

Clase	HBZ120
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 2 mm
Avance torneado	0,1 - 0,3 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 200 m/min
Avance taladrado	0,03 - 0,12 mm
Aplicación principal	M

Código ISO plaquita de corte	ZCMX 130404
Radio angular	0,4 mm
adecuado para Ø de herramienta D <sub>c</sub>	25 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado