

**SIMTEK****Inserto de ranurado, radio completo a la derecha simturn AX, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin: 6,2/1 mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	270627 6,2/1
GTIN	2050002066908
Clase de artículo	24U

## Descripción

### Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

## Descripción técnica

Radio R	0,5 mm
Ancho de tronzado w	1 mm
f	2,95 mm
para perforaciones a partir de Ø D <sub>min.</sub>	6,2 mm
Ø D	6 mm
Profundidad de tronzado máxima p <sub>máx.</sub>	1,8 mm
Quality Dress	AKUZX800
Longitud útil	25,4 mm
Atributo del nombre de producto	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	400 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	240 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado	210 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		