

**Garant****ZCMX 130404, Clase: HBZ035**

## Datos de pedido

Número de pedido	268443 HBZ035
GTIN	4062406770167
Clase de artículo	21E

## Descripción

### Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

## Descripción técnica

Clase	HBZ035
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 190 m/min
Aplicación principal	P
Avance $f$ Torneado	0,1 - 0,3 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 130404
Avance $f$ Perforación	0,03 - 0,12 mm
Radio angular	0,4 mm

Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 2 mm
adecuado para $\varnothing$ de herramienta $D_c$	25 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado