

3M Roloc™**Muela de acabado de fieltro (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm, Comparación de granulado: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	554069 100
GTIN	638060892909
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Material no tejido de nailon universal y de alto rendimiento, combinado **con grano abrasivo de cerámica de forma precisa (CER)** para una abrasión elevada y una larga vida útil.

Aplicación:

Para limpiar, desengrasar, deslustrar superficies de metal.

Descripción técnica

Grado de finura	basto
Ejecución	A crs
Comparación de granulado	100
Ø de muela	50,8 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm

Velocidad de giro máxima	18000 min ⁻¹
Tipo de producto	Material no tejido de esmerilado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		