

**Garant**

**Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico Ø d = 12 mm, WC/C, Hexágono: 10mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	293044 10
GTIN	4062406785116
Clase de artículo	29L

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidables.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación**.

**Idóneo para:**

Soporte de compensación de perfil n.º 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

**Descripción técnica**

Ancho de llave	10 mm
Material de corte	HSS
L	21 mm
Ø del taladro previo	0,18 mm
Tolerancia	0,1 a +0,12 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

perfil	Hexágono
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Recubrimiento	WC/C
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuada con restricciones		