



Fresa de moletear Eco universal, Tamaño del mango: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	290242 20
GTIN	4030741949432
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Montaje modular: De uso universal en versión izquierda o derecha. Ajuste del diámetro de fabricación con la ayuda de una escala.

Descripción técnica

para ancho de moleta b	6 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo	299920 9
para \varnothing de moleta d ₁	25 mm
Intervalo de trabajo	10 - 250 mm
para \varnothing de perforación de moleta d ₂	8 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR15°
para el perfil de la moleta	RGE30° 2×AA
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

