

HOLEX**Juego de fresas con mango 8 piezas, acero en Z – basto, MD8****Datos de pedido**

Número de pedido	547120 8
GTIN	4067263104582
Clase de artículo	52D

Descripción**Ejecución:**

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado.

Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. Ø mango 6 mm.

Juegos con fresas con mango seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales. Ø vástago 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de **acero y acero colado**.

Suministro:

1 ud. n.º 540740 de cada tam. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Descripción técnica

Dentado abreviatura	Acero Z
Grado de finura de dentado	basto
Serie	Dentado Z acero

Material de corte	MD
Ø de mango	6 mm
Número de fresas con mango	8
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado		

Accesorios

Fresa con mangoZ acero – grueso Tipo A0616	540740 A0616
Fresa con mangoZ acero – grueso Tipo A1020	540740 A1020
Fresa con mangoZ acero – grueso Tipo A1225	540740 A1225
Fresa con mangoZ acero – grueso Tipo C1225	540740 C1225
Fresa con mangoZ acero – grueso Tipo D1009	540740 D1009
Fresa con mangoZ acero – grueso Tipo F1225	540740 F1225
Fresa con mangoZ acero – grueso Tipo G0820	540740 G0820
Fresa con mangoZ acero – grueso Tipo L1020	540740 L1020