

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Prolongación para conos de sujeción de microprecisión con mango cilíndrico,  
Gama de sujeción: 1-6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Clase de artículo	34F

**Descripción****Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificadas. Mangos repasados en el torno fuertemente. Con RFID/perforación Ballufchip. La pinza portapieza se sujeta con un tornillo de amarre por detrás a través del plato; no se necesita ninguna tuerca de apriete.

**Ventaja:**

La forma constructiva extremadamente delgada permite un mecanizado también en piezas de difícil acceso, p. ej. para la fabricación de moldes y herramientas.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

**Suministro:**

Incluye tornillo de amarre y llave con mango transversal.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835. Pinzas de sujeción GARANT n.º 309563. Pinzas de sujeción ALBRECHT n.º 309572 - 309573.

**Descripción técnica**

Longitud total L	150 mm
L <sub>1</sub>	67 mm
∅ D <sub>2</sub>	13 mm
Ancho de llave SW	19 mm
∅ d	20 mm

Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	3 $\mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica