



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 3,2mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 270581 3,2 |
| GTIN | 2050002065949 |
| Clase de artículo | 24V |

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------------|
| f | 1,45 mm |
| Radio R | 0,15 mm |
| Profundidad de corte máxima a _{p máx.} | 0,16 mm |
| Ø D | 4 mm |
| para perforaciones a partir de Ø D _{min.} | 3,2 mm |
| Refrigeración interior | no |
| Quality Dress | AGGVCBN8 |
| Longitud útil | 15,2 mm |
| Atributo del nombre de producto | L ₂ = 15,2 mm |
| Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--|-----|----------------|------------|
|--|-----|----------------|------------|

| | |
|----------------|----------|
| Acero < 67 HRC | adecuado |
| continuo | adecuado |
| seco | adecuado |