

**Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 6,2mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 270581 6,2    |
| GTIN              | 2050002065970 |
| Clase de artículo | 24V           |

**Descripción****Ejecución:**

Material de corte: CBN8

**Descripción técnica**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| f  | 2,95 mm                        |
| Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.             | 0,31 mm                        |
| para perforaciones a partir de Ø D <sub>min.</sub> | 6,2 mm                         |
| Radio R  | 0,2 mm                         |
| Refrigeración interior                             | no                             |
| Ø D  | 6 mm                           |
| Quality Dress                                      | ADEWCBN8                       |
| Longitud útil                                      | 15,2 mm                        |
| Atributo del nombre de producto                    | L <sub>2</sub> = 15,2 mm       |
| Tipo de producto                                   | Inserto de corte para torneado |

**Datos de usuario**

|  | Uso | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--|-----|----------------|------------|
|--|-----|----------------|------------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Acero < 67 HRC | adecuado |
| continuo       | adecuado |
| seco           | adecuado |