



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

Radio R	0,2 mm
Ø D	5 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min.}	5,2 mm
f	2,45 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	0,26 mm
Refrigeración interior	no
Quality Dress	AHH5CBN8
Longitud útil	10,2 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 10,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado