



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

Ø D	4 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	0,16 mm
Refrigeración interior	no
Radio R	0,15 mm
f	1,45 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min.}	3,3 mm
Quality Dress	ADD4CBN8
Longitud útil	10,2 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 10,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado