


Inserto copiador a la izquierda simturn AX, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm

Datos de pedido

Número de pedido	270599 2,7
GTIN	2050002066151
Clase de artículo	24U

Descripción
Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Descripción técnica

f	1,2 mm
Refrigeración interior	no
Ø D	4 mm
Profundidad de tronzado máxima p _{máx.}	0,5 mm
Radio R	0,1 mm
Quality Dress	AE5SX800
Longitud útil	15,2 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	400 m/min	N

Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	240 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado	210 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		