

SIMTEK simturnMAX**Barra de mandrinar copiadora KOMET® UniTurn®, hacia la derecha, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270513 3,7
GTIN	2050002064812
Clase de artículo	24U

**Descripción****Ejecución:**

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

**Descripción técnica**

Radio R	0,15 mm
Profundidad de tronzado máxima $p_{\text{máx.}}$	0,2 mm
f	1,95 mm
para perforaciones a partir de $\varnothing D_{\text{mín.}}$	3,7 mm
Refrigeración interior	no
$\varnothing D$	4 mm
Quality Dress	ANZPX800
Longitud útil	10,2 mm
Atributo del nombre de producto	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		