



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX Center Line, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 270523 1,4 |
| GTIN | 2050002064898 |
| Clase de artículo | 24V |

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------------|
| Radio R | 0,1 mm |
| Profundidad de corte máxima a_p máx. | 0,07 mm |
| f | 1,95 mm |
| Ø D | 4 mm |
| Refrigeración interior | no |
| Quality Dress | AW36CBN8 |
| Longitud útil | 10,2 mm |
| Atributo del nombre de producto | L ₂ = 10,2 mm |
| Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|----------------|----------|----------------|------------|
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| continuo | adecuado | | |

| | |
|---------------|----------|
| húmedo mínimo | adecuado |
| seco | adecuado |
| Aire | adecuado |