



Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 16mm²



Datos de pedido

Número de pedido	729466 16
GTIN	4049002150753
Clase de artículo	73T

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.

Apriete paralelo exacto con mordazas de prensado accionadas sincrónicamente. **Engarce a presión hexagonal** conforme a DIN = ahorro de espacio. Forma de engarce según DIN 46228. Mordazas cromadas, mordazas pavonadas.

También para virolas de cable dobles de hasta 2×10 mm².

Descripción técnica

Longitud total	180 mm
Para sección transversal de los conductores	0,08 - 16 mm ²
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate de engarce