



Fresa de moletear ECO derecha, Tamaño del mango: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	290231 20
GTIN	4030741902116
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Descripción técnica

Casquillo MD, disco de protección, tornillo	299920 7
Intervalo de trabajo	10 - 300 mm
para ancho de moleta b	6 mm
para \varnothing de moleta d ₁	25 mm
para \varnothing de perforación de moleta d ₂	8 mm
para el perfil de la moleta	RAA 1×BR30°
para el perfil de la moleta	RAA 1×BL30°
para el perfil de la moleta	RBR30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBR45° 1×BL15°
para el perfil de la moleta	RBL45° 1×BR15°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

