

Garant**Prolongación de metal duro integral para fresa atornilladora $\varnothing d = 25$ mm,
Rosca M \times L: M12X165****Datos de pedido**

Número de pedido	301386 M12X165
GTIN	4062406786175
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.

Descripción técnica

Longitud útil L_1	100 mm
Rosca M	M12
Longitud total L_{tot}	165 mm
\varnothing del mango d	25 mm
\varnothing exterior D	20,8 mm
\varnothing de la perforación D_1	12,5 mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Anillo patrón

